

E-box
VAVE-K1-7-5YL1-LR

Número de referência: 8115100

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	7
Característica do cabo	Básico
Proteção contra inversão da polaridade	Para tensão de funcionamento
Funções adicionais	Redução da corrente de manutenção
Indicador de estado do sinal	LED
Faixa da tensão de operação CC	12 V...26 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Nível de contaminação	2
Categoria de sobretensão	II
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	11 mm
Raio de curvatura, instalação do cabo flexível	16.5 mm
Peso do produto	3.3 g
Ligação elétrica	2 pinos Fio duplo Extremidade aberta
Composição do cabo	2 x 0,08 mm ²
Diâmetro do cabo	1.1 mm
Comprimento do cabo	0.5 m
Conexão protetora à terra	Ausente
Tipo de montagem	Empurra Trava
Cor da caixa	Preto

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA PC
Material da manga de isolamento	PVC