

Mordente
DHAS-GG-B18-16-A1
Número de referência: 8119108

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Para microplacas de poros
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Peso do produto	24.4 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea M3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do mordente	Aço inoxidável de liga alta
Material do pino cilíndrico	Aço para molas