

Manga de centralização ZBH-5-M4

Número de referência: 8119593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	5
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	10
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	0.1 g
Tipo de montagem	com passagem de orifício para parafuso M4
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta