

Pórtico tridimensional YXCR-2-B

Número de referência: 8122269

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Uniformidade necessária para as superfícies de montagem	0.1 mm/m
Posição de montagem	Horizontal
Construção	Sistema do pórtico em 3D Com módulos de acionamento elétrico e pneumático
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90%
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	5 oC...45 oC
Intervalo de manutenção	2500 km
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Alumínio anodizado
Material do suporte de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material das correntes de energia	Reforçado com PA