


Válvula
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
Número de referência: 8122932

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	601 l/min
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Nível de proteção	IP65
Autoridade emissora do certificado	TÜV 968/V 1251.00/24
Função de segurança	Ventilação segura
Nível de integridade de segurança (SIL)	Até SIL 3 High Demand mode Até SIL 3 Low Demand mode
Observação sobre a pressão operacional	0-0,8 MPa com ar de controlo externo
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS