

Suporte de montagem PAMP-MB-44

Número de referência: 8123058

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	44
Série	P
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	2.5 Nm
Temperatura do meio	-60 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-60 oC...80 oC
Peso do produto	32 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material do suporte angular	Aço inoxidável de liga alta