

Suporte de retenção CAFM-D4-W

Número de referência: 8127358

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	216 mm
Altura	97 mm
Comprimento	345 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Peso do produto	749 g
Tipo de montagem	Aparafusamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de montagem	Aço revestido de pó