

**Suporte
VMPA14-FTI**

Cód. do item: 8129127

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	14
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...40 oC
Temperatura do meio	-5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	0.1 g
Tipo de fixação	por aperto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	POM