

Conjunto regulador de fluxo VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Cód. do item: 8129130

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Tipo de fixação	por aperto
Fluxo nominal normal na direção da regulação	3.5 l/min...115 l/min
Pressão operacional	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Tamanho	20
Diâmetro nominal	0.3 mm...1.7 mm
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	2
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...40 oC
Temperatura do meio	-5 oC...60 oC
Peso do produto	0.7 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	POM
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio