

Placa de controlo DADG-FM-VDE1G18

Número de referência: 8131546

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Torque de aperto máx.	9 Nm
Peso do produto	227 g
Tipo de montagem	Montagem direta no tampão final através de uma rosca
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR Aço inoxidável de alta liga
Material da caixa	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Latão niquelado