


Placa do adaptador VABA-C13-100-2-F90-G12

Número de referência: 8141665

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	1200 2300
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Adaptador para atuador rotativo
Conexão da válvula de acordo com a norma	VDI/VDE 3847-2
Pressão operacional	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com a ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura do meio	-40 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Peso do produto	3140 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática	Construção de placa de conexão, Airing
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	Interno
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 4	Interno
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjado, semi-anodizado (20 µm)
Material de vedações	EPDM NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjado, semi-anodizado (20 µm)
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta