

**Redutor**  
**EMGA-40-A-G8-40P**

Cód. do item: 8141732

**FESTO**



**Ficha técnica**

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho de flange do motor	40 mm
Folga	0.35 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	8:1
Número de rotações de acionamento máx.	18000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 oC...90 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	6 Nm
Momento de inércia do redutor	0.032 kgcm <sup>2</sup>
Torque máx. de saída	10 Nm
Eficiência máxima	92 %
Rigidez de rotação	0.7 Nm/arcmin
Peso do produto	500 g
Capacidade de carga axial admissível	200 N
Capacidade de carga radial admissível	200 N
Interface de redução e saída	40G
Interface redutor atuador	40P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS