


Unidade da engrenagem EMGA-40-A-G12-40P

Número de referência: 8141733

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da flange da unidade de transmissão	40 mm
Tamanho da flange do motor	40 mm
Folga torcional	0.41 deg
Tipo de caixa de engrenagens	Unida de engrenagem do ângulo direito
Relação de transmissão	12:1
Velocidade máx. do atuador	18000 1/min
Temperatura de operação da engrenagem	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	20 Nm
Momento de inércia, caixa de engrenagens	0.048 kgcm ²
Torque de saída máx.	32 Nm
Eficiência máx.	94 %
Rigidez torcional	0.8 Nm/arcmin
Peso do produto	600 g
Interface da engrenagem, eixo de saída	40G
Interface da engrenagem, atuador	40P
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS