

**Bujão  
B-1/4-F1A**  
Cód. do item: 8142290

**FESTO**



**Ficha técnica**

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Norma correspondente	DIN 908
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Torque de aperto nominal	8.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	-20 %
Peso do produto	15 g
Tipo de fixação	Sextavado interno SW6
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do bujão	Aço quimicamente niquelado
Material da junta tórica	PA TPE-U(PUR)