

Bico duplo
NPFC-DS-G38-G38-M
Número de referência: 8142588

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material do encaixe roscado	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-::-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Binário de aperto nominal, conexão pneumática 1	38.5 Nm
Binário de aperto nominal, conexão pneumática 2	38.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	24.84 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC