

Bico de redução
NPFC-RS-G1-G34-MF

Número de referência: 8142602

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material do encaixe roscado	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Binário de aperto nominal, conexão pneumática 1	62.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	97.09 g
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G3/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC