


Fixação do mordente EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Número de referência: 8146634

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Montagem de garra na vertical
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Peso do produto	95 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço de alta liga Aço inoxidável de liga alta
Material do suporte angular	Aço inoxidável de liga alta
Material de elementos de centralização	Aço de alta liga