

Parafuso roscado
DARA-U716-M

Número de referência: 8148953

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	7/16-20 UNF-2B
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	23 oF...176 oF
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha roscada	Aço