

Unidade de alimentação CACN-3A-1-5-G2

Número de referência: 8149580

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	35 mm
Altura	130 mm
Comprimento	115 mm
Posição de montagem	Convecção livre
Alimentação principal	Monofásico
Corrente de entrada	1,1 - 2,2 A
Tensão de saída nominal CC	24 V
Corrente de saída nominal	5 A
Faixa de tensão da entrada CA	100 V...240 V
Falha na potência do tampão principal	100 ms
Frequência da rede de distribuição	45 Hz...65 Hz
Certificado	c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-40 oC...85 oC
Humidade relativa	95 %
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 oC...70 oC
Peso do produto	450 g
Tipo de montagem	Com guia H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS