

Conjunto de conexão DADG-AK-G8-16-20

Número de referência: 8152381

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Curso	20 mm
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	1.5 Nm
Tolerância de torque de aperto	± 10%
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	0.7 Nm
Peso do produto	13.5 g
Conexão pneumática	M5
Material do adaptador	Resina epoxídica
Material de vedações	NBR
Material dos parafusos	Aço revestido