

Tubo de plástico
PUN-H-F-14X2-BL
Número de referência: 8153417

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	14 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	78 mm
Diâmetro interior	9.8 mm
Raio de curvatura mín.	38 mm
Informação da aplicação	Tubo flexível sem impressão TPE-U à base de éter
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: pressão de funcionamento em função da temperatura, consultar o gráfico, máx. 0,3 MPa a 0-60 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Material de teste contra incêndios	UL94 HB
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver declaração de conformidade
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto por comprimento	0.0911 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 14 mm
Cor	Azul
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)