

**Suporte
CAFM-D4-Q**

Número de referência: 8155226

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-30 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...55 oC
Peso do produto	105 g
Tipo de montagem	Aparafusado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta