

Unidade de alimentação CACN-H-1-PE-EX2

Número de referência: 8155227

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	28 mm x 80 mm x 120 mm
Posição de montagem	No trilho H: na horizontal/qualquer um
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra inversão da polaridade	sim
Indicadores de estado	LED (Estado)
Faixa da tensão de operação CC	18 V...32 V
Tensão de saída nominal CC	54 V
Corrente de saída nominal	2 A
Consumo de energia	2,0 A a 24 V DC
Fonte de alimentação, tecnologia de conexão	Terminal tomadas, de 3 pinos
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	Classe I, Div. 2 (US)
Autoridade emissora do certificado	UL E239998
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Prevenção e proteção contra explosões	Classe I, Div. 2 (US)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-30 oC...80 oC
Humidade relativa	5 - 85% Não condensante
Nível de proteção	IP20
Observação sobre o nível de proteção	De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...55 oC
Peso do produto	350 g
Interface de campo do barramento, tecnologia de conexão	Conector fêmea
Tipo de montagem	Com guia H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS