


Conjunto de montagem axial EAMM-A-K95-190B

Número de referência: 8157281

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque transmissível	180 Nm
Peso do produto	3298 g
Código da interface, atuador	K95
Código da interface, Motor in	190A 190B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS