


# Conjunto paralelo EAMM-U-145-D80-150A-188-S1

Número de referência: 8157286

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	4000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	2259 kgmm <sup>2</sup>
Acionamento de torque sem carga	2 Nm
Torque transmissível	50 Nm
Peso do produto	11600 g
Código da interface, atuador	D80B
Código da interface, Motor in	140A 150A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS