


Placa base VMPA1-AP-4-EMM-8-SL

Número de referência: 8157744

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	42 mm
Comprimento	107.3 mm
Dimensão da largura	10.5 mm
N.º máx. de posições da válvula	4
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	180 g
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 4	M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio fundido