

Retentor do amortecedor

DADP-ES-G8-25

Número de referência: 8159237

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Alavanca de retenção
Velocidade máx. de impacto	0.8 m/s
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Força de paragem máx.	1100 N
Torque de aperto máx.	8.4 Nm
Tolerância de torque de aperto	±20%
Peso do produto	503 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da alavanca	Liga de alumínio forjado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado