

Conjunto de conexão DADG-AK-G8-20-100

Número de referência: 8159795

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamanho | 20 |
| Curso | 100 mm |
| Pressão operacional | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto máx. | 3 Nm |
| Tolerância de torque de aperto | ± 10% |
| Torque de aperto máx., conexão pneumática 1 | 3 Nm |
| Peso do produto | 49.4 g |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Material do adaptador | Resina epoxídica |
| Material de vedações | FPM |
| Material dos parafusos | Aço revestido |