

Parafuso roscado DARA-U114-M

Número de referência: 8161166

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	1 1/4-12 UNF-2A
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 oC...80 oC
Temperatura ambiente, Fahrenheit	23 oF...176 oF
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha roscada	Aço