

Conjunto de montagem axial EAMM-A-X48-57A

Cód. do item: 8165289

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque transmissível	7.5 Nm
Peso do produto	614 g
Código da interface do atuador	X48
Código da interface motor In	57A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS