


Engate boca de lobo CRSG-M4

Número de referência: 8165295

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M4
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	ISO 8140 DIN 71752
Conexão roscada	Rosca fêmea M4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies níqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	8 g
Material da haste articulada	Aço de alta liga
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço de alta liga
Material da porca	Aço de alta liga
Material do fusível	Aço de alta liga