

Tubo de plástico
PUN-H-SF-14X2,7-SW
Número de referência: 8167908

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	14 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	60 mm
Diâmetro interior	8.6 mm
Raio de curvatura mín.	26 mm
Informação da aplicação	TPE-U à base de éter
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: pressão de funcionamento em função da temperatura, consultar o gráfico, máx. 0,7 MPa a 0-60 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--] Água (líquida, sem gelo)
Material de teste contra incêndios	UL94 HB
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-35 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0.118 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 14 mm
Cor	Preto
Dureza da margem	D 54 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)