

Cartucho NPQX-D-PC12-Q4-P10

Número de referência: 8174166

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	2.6 mm
Profundidade de inserção do tubo	15 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Junta circular
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	1.24 g
Tipo de montagem	Com grampo de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho de 12 mm
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 4 mm
Cor do anel de desengate	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material do anel de desengate	POM
Material da junta circular	HNBR
Material do vedante do tubo	HNBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta