

Montagem para sensor DASP-V4-12-A-R1

Número de referência: 8174844

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Desenho	Para tirante
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø 80 Ø 100 Ø 125
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...120 oC
Torque de aperto	0,6 Nm...1 Nm
Peso do produto	39 g
Tipo de montagem	Apertado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta