

Conector de módulo MS6-MV1-F1A

Número de referência: 8176697

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	54 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do conector de módulo	POM Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta