

Proteção de exaustão VABD-D3-L-GN12

Cód. do item: 8177961

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-50 oC...60 oC
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	Parafusável com rosca macho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso de escape	HP PA 12