

Manômetro
PAGN-40-0.6M-R18-1.6-CPA
Cód. do item: 8178624

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 MPa...0.6 MPa
Norma correspondente	EN 837-1
Tamanho nominal do manômetro	40
Certificação	CPA
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio
Pressão operacional	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	1,6
Grau de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	R1/8
de materiais tocados pelo meio	Latão
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	ABS
Material da janela de inspeção	PS
Cor corpo	preto
Peso do produto	60 g

Característica	Valor
Escala	Escala simples MPa (interno)