

# Manómetro com flange PAGN-P-63-1M-G14-CPA

Número de referência: 8178630

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Taxa de indicação                      | 0 MPa...1 MPa                                      |
| De acordo com a norma                  | EN 837-3                                           |
| Tamanho nominal do tubo, manómetro     | 63                                                 |
| Certificado                            | CPA                                                |
| Construção                             | Manómetro de Bourdon                               |
| Tipo de montagem                       | Montagem do painel frontal                         |
| Meio de funcionamento                  | Gases inertes<br>Fluidos neutros                   |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | Sem acetileno<br>Sem oxigénio                      |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Fator de carga intermitente            | 0.66                                               |
| Classe de precisão de medição          | 2,5                                                |
| Nível de proteção                      | IP43                                               |
| Temperatura de armazenamento           | -40 oC...70 oC                                     |
| Temperatura do meio                    | -20 oC...60 oC                                     |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...60 oC                                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                         |
| Posição de conexão                     | Centrado atrás                                     |
| Conexão pneumática                     | G1/4                                               |
| Materiais em contacto com o meio       | Latão                                              |
| Material do punhão aparafusado         | Latão                                              |
| Material da caixa                      | ABS                                                |
| Material da janela de inspeção         | SAN                                                |
| Material do anel de montagem           | Aço                                                |
| Material dos parafusos                 | Aço                                                |
| Cor da caixa                           | Preto                                              |
| Peso do produto                        | 120 g                                              |

| Característica | Valor                            |
|----------------|----------------------------------|
| Escala         | Escala simples<br>MPa (exterior) |