

Adaptador de montagem DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Número de referência: 8183116

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construção	Adaptador de montagem
Ponto de ligação para o posicionador e o sensor de posição de acordo com a norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 1 VDI/VDE 3845 tamanho AA 2 VDI/VDE 3845 tamanho AA 3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...50 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Peso do produto	100 g
Tipo de montagem	Na flange de acordo com ISO 5211
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do adaptador de montagem	PA
Material da porca	Aço inoxidável de liga alta
Material do disco	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável