


Manga de centragem ABAZ-G9-HD-6

Número de referência: 8183326

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Classe de sala limpa	Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2.4 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta