

Placa base VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

Número de referência: 8188509

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Estrutura do canal 1001
Conexão da válvula de acordo com a norma	VDI/VDE 3845-1
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com a ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura do meio	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso do produto	1314 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática	Construção de placa de conexão, Airing
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjado, semi-anodizado (20 µm)
Material de vedações	EPDM NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjado, semi-anodizado (20 µm)
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta