


Axial kit
EAMM-A-L48-50GA-G2
Número de referência: 8188639

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	42.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	415 g
Código da interface, atuador	L48
Código da interface, Motor in	50GA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS