

Separador VABD-XA-12-P2

Número de referência: 8191737

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Divisão da zona de pressão	Canais 3 e 5
Tamanho da embalagem	2
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Adequabilidade para vácuo	sim
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Peso do produto	0.5 g
Tipo de montagem	Pode ser pressionado manualmente
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	HNBR
Material da caixa	Reforçado com PA