

Silenciador AMTX-P-PC12

Número de referência: 8191740

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	1
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Tipo de montagem	Com grampo de fixação
Peso do produto	0.7 g
Conexão pneumática	Cartucho de 12 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do silenciador	PE