


Placa de escape VABF-XA-12-M1-C

Número de referência: 8191741

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	1
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-P Terminal de válvulas VTUX-A-S
Pressão de rutura	17 bar
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Adequabilidade para vácuo	não
Caudal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	5200 l/min
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Nível de ruído	95 dB(A)
Nível da potência sonora à distância de 1 m	106 dB(A)
Peso do produto	24.9 g
Tipo de montagem	Trava
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material do silenciador	PE