


Placa de ligação
VABX-A-ER-E12-JHTH-XR
Número de referência: 8191781

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função integrada	Tampa da codificação para a determinação do fornecimento de controlo do ar (interno ou externo)
Direção de fluxo	Reversível
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-P Terminal de válvulas VTUX-A-S
Adequabilidade para vácuo	sim
Dimensões L x C x A	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Torque de aperto máx. para montagem em parede	6 Nm
Peso do produto	57.9 g
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Conexão de ar piloto 12/14	para cartucho de 12 mm
Conexão do escape de ar piloto 82/84	para cartucho de 12 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta
Material do clipe	Aço inoxidável de liga alta