

# Acoplamento EAMD-56-32-23X27-U

Cód. do item: 8196718

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	32 mm
Diâmetro de montagem 2	23 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	56 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	172 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	73 Nm
Peso do produto	435 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS