


Suporte para sensor EAPM-E24-60-SHO

Número de referência: 8197121

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	67 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de suporte do sensor	Aço