

**Axial kit**  
**EAMM-A-N48-87A**  
Número de referência: 8197466

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal           | 44 mm                      |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 8000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção             | IP40                       |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 14.5 kgmm <sup>2</sup>     |
| Torque transmissível          | 12.5 Nm                    |
| Peso do produto               | 504 g                      |
| Código da interface, atuador  | N48                        |
| Código da interface, Motor in | 87A                        |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |