


**Axial kit**  
**EAMM-A-D32-60P-G2**  
Número de referência: 8197499

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal           | 52 mm                      |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 8000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção             | IP40                       |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 5.87 kgmm²                 |
| Torque transmissível          | 6.5 Nm                     |
| Peso do produto               | 380 g                      |
| Código da interface, atuador  | D32<br>D32C                |
| Código da interface, Motor in | 60P<br>60PA                |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |